



## Taladro-atornillador a batería, Tipo: 7113246H1



### Datos de pedido

Número de pedido

070205 7113246H1

GTIN

Clase de artículo

03F

### Descripción

#### Ejecución:

##### Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería

- Para resultados precisos de perforación y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

##### Taladro-atornillador de batería de 2 velocidades con motor sin escobillas e interfaz

**QuickIN.** Perfectamente adecuado para la perforación y roscado de hasta 10 mm.

- Ajuste mecánico del par.
- Forma compacta.
- Motor FEIN PowerDrive sin escobillas con un 30 % más de rendimiento y una vida útil máxima.

#### Suministro:

Incluye batería y cargador. Portabrocas QuickIN, clip de cinturón, soporte de puntas, L-BOXX

### Descripción técnica

Gama de sujeción del mandril

1,5 - 13 mm

Par de giro máximo blando	38 Nm
Peso	1,7 kg
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo batería	Ion de litio
Velocidad de giro máxima 2. <sup>a</sup> marcha	2000 min <sup>-1</sup>
Velocidad de giro máxima 1. <sup>a</sup> marcha	450 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
Quality Dress	ABS 18 Q AS
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Empleo típico	Strong
Par de giro máximo duro	60 Nm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	4 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18 V, 2 marchas
USP2	Portabrocas de acción rápida, gama de sujeción 1,5-13, en maleta de transporte