



Taladro-atornillador a batería, Tipo: 71132461



Datos de pedido

Número de pedido	070200 71132461
GTIN	4014586898872
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de 2 y 4 marchas con batería

- Para resultados precisos de perforación y atornillado.
- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Robusta caja de engranajes metálica para una vida útil prolongada.
- Buen balance de peso y ergonomía con insertos Softgrip para uso continuado sin fatiga.
- Progreso máximo del trabajo con las baterías AMPShare 18V ProCore: La tecnología COOLPACK 2.0 proporciona un 135 % más de duración de la batería. La tecnología de celdas más moderna y la gestión inteligente de baterías consiguen un rendimiento un 87 % superior al de las baterías convencionales.

Taladro-atornillador de batería de 2 velocidades con motor sin escobillas e interfaz

QuickIN. Perfectamente adecuado para la perforación y roscado de hasta 10 mm.

- Ajuste mecánico del par.
- Forma compacta.
- Motor FEIN PowerDrive sin escobillas con un 30 % más de rendimiento y una vida útil máxima.

Suministro:

Portabrocas QuickIN, clip de cinturón, soporte de puntas, L-BOXX

Nota:

Encontrará baterías, cargadores y juegos de arranque adecuados en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Ø máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
Velocidad de giro máxima 2. ^a marcha	2000 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	60 Nm
Empleo típico	Strong
Quality Dress	ABS 18 Q AS Select
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo blando	38 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Peso	1,4 kg
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Velocidad de giro máxima 1. ^a marcha	450 min ⁻¹
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	Engranaje de 4 marchas. 18V
USP2	Adecuado para madera y acero, portabrocas rápido, gama de sujeción 1,5-13, sin batería

Accesorios

Juego de inicio batería Tipo 92604324	073832 92604324
	073837 FE18

Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18
V
