



Llave de impacto, Tipo: 71151261



Datos de pedido

Número de pedido	074000 71151261
GTIN	4014586898902
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con **motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles**. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.

- **Motor FEIN PowerDrive sin escobillas con un 30 % más de rendimiento y una vida útil máxima.**
- **Conexión segura del vaso de impacto al rectángulo de salida mediante cierre de fuerza y fijación precisa.**

Suministro:

Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX. 1 clip de cinturón, 1 soporte de puntas.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	12,9 m/s ²
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)

Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Empleo típico	Heavy Duty
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Tensión de batería	18 V
Peso	3,1 kg
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M27
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Quality Dress	ASCD 18-1000 W34 AS
Portaherramientas dimensiones	3/4 pul
Frecuencia de impactos	0 - 2200 min ⁻¹
Par máximo	1050 Nm
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80