



## Llave de impacto, Tipo: 71151161



### Datos de pedido

Número de pedido	074000 71151161
GTIN	4014586898896
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con **motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles**. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.

- **Motor sin escobillas con un 30 % más de rendimiento y una vida útil máxima.**
- **Portaherramientas con hexágono interior de 1/4 pulgadas para sujetar puntas e insertos para llaves de vaso.**
- **Par de giro un 10 % mayor a izquierda para aflojar tornillos extremadamente apretados.**

#### Suministro:

**Sin batería y sin cargador**, incluye L-BOXX. 1 clip de cinturón, 1 soporte de puntas.

#### Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.º 073851 – 073866.

### Descripción técnica

Par máximo	210 Nm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)

Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Portaherramientas dimensiones	1/4 pul
Tensión de batería	18 V
Portaherramientas perfil de accionamiento	HEX
Cantidad de baterías contenidas	0
Peso	1,2 kg
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M18
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Quality Dress	ASCD 18-200 W4 AS
Frecuencia de impactos	0 - 3000 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Atornillador de impacto

## Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80