



Llave de impacto, Tipo: 71151061



Datos de pedido

Número de pedido	074000 71151061
GTIN	4014586898889
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Llave de impacto de alta potencia con batería, con **motor sin escobillas y ajuste del par en 6 niveles**. Robusta transmisión de impacto totalmente metálica y manejo ergonómico gracias a un revestimiento suave.

- **El motor sin escobillas tiene un par de giro un 10 % mayor a izquierda para aflojar tornillos extremadamente apretados.**
- **Protección de contacto en la cabeza del engranaje.**
- **Forma compacta.**

Suministro:

Sin batería y sin cargador, incluye L-BOXX, 1 clip de cinturón, 1 soporte de puntas.

Nota:

Encontrará baterías, cargadores adecuados y juegos de arranque en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Quality Dress	ASCD 18-300 W2 AS

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tensión de batería	18 V
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas	0
Par máximo	290 Nm
Ø máximo de tornillo (8,8 – 12,9)	M18
Portaherramientas dimensiones	1/2 pul
Empleo típico	Heavy Duty
Peso	1,2 kg
Frecuencia de impactos	0 - 3400 min ⁻¹
Portaherramientas perfil de accionamiento	Cuadrado macho
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Cargador de batería Tipo GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80