



## Taladro-atornillador de batería, Tipo: M18BLDDRC2



### Datos de pedido

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Número de pedido  | 070210 M18BLDDRC2 |
| GTIN              | 4058546477035     |
| Clase de artículo | 03L               |

### Descripción

#### Ejecución:

**Taladro-destornillador con batería MILWAUKEE** Taladro-destornillador potente de 2 marchas con batería, con giro a la derecha/izquierda. Baterías REDLITHIUM™ con **vigilancia de compartimentos individuales** e **indicador del estado de carga**. Robusta **caja de engranajes metálica** para una vida útil prolongada. **Portabrocas metálico de sujeción rápida FIXTEC** con bloqueo del husillo. Iluminación por luz LED de la zona de trabajo. Mango con revestimiento Softgrip para una alta comodidad de uso.

#### Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio Red M18, cargador M12-18 FC, clip para cinturón, caja HD (maleta organizada).

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073816, n.º 073827 y n.º 073840.

### Descripción técnica

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Ø máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm                     |
| Velocidad de giro máxima 1.ª marcha    | 0 - 550 min <sup>-1</sup> |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tipo batería                                      | Ion de litio                      |
| Tensión de batería                                | 18 V                              |
| Gama de sujeción del mandril                      | 1,5 - 15 mm                       |
| Par de giro máximo duro                           | 60 Nm                             |
| Quality Dress                                     | M18 BLDDRC-202C                   |
| Peso  | 1,5 kg                            |
| Embalaje  | Maleta organizada (HD=Heavy Duty) |
| Cantidad de baterías contenidas                   | 2                                 |
| Vibraciones máximas según EN                      | < 2,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Ø máximo de taladrado espiral en madera           | 52 mm                             |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V             |
| Construcción del motor                            | Motor sin escobillas              |
| Suministro de energía                             | Funcionamiento con batería        |
| Capacidad de la batería                           | 2 Ah                              |
| Empleo típico                                     | Strong                            |
| Velocidad de giro máxima 2.ª marcha               | 1700 min <sup>-1</sup>            |
| Tipo de producto                                  | Taladro-atornillador              |

## Accesorios

|  |                |
|--|----------------|
| Sistema de iones de litio M18B2 Tipo de batería MB18 | 073827 MB18    |
| Cargador de batería Tipo M1218C                      | 073840 M1218C  |
| Cargador de batería Tipo M1218FC                     | 073840 M1218FC |