



## Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	405522 3
GTIN	4067263132776
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 3 n.º 412760 tam.150.

### Descripción técnica

Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3

Desconexión automática	sí
Suministro de energía	con pilas
Longitud del pico	40 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Cantidad de pilas contenidas	1
Duración de funcionamiento	12000 horas
Varilla de profundidad existente	sí
Norma	ISO 13385
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Calibración	A1
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Lectura	0,01 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 67
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Lectura	0,0005 pul
Conmutación stand-by	sí
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032