



Conjunto de pie de rey digital TESA-CAL IP67, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 10



Datos de pedido

Número de pedido	405522 10
GTIN	4067263132752
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 10 n.º 412760 tam.150.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,3
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Cantidad de pilas contenidas	1

Lectura	0,01 mm
Suministro de energía	con pilas
Lectura	0,0005 pul
Norma	ISO 13385
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos	sí
Longitud del pico	40 mm
Calibración	A1
Duración de funcionamiento	12000 horas
Desconexión automática	sí
Desviación de medición E MPE	$\pm 0,03$ mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Varilla de profundidad existente	sí
Clase de protección IP	IP 67
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Conmutación stand-by	sí
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032