

Mitutoyo

Conjunto de pie de rey digital IP67, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3



Datos de pedido

Número de pedido	412629 3
GTIN	4067263132837
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey electrónico con sistema electrónico Absolute y pantalla amplia perfectamente legible. Estanco al agua, al aceite y al polvo. Con un consumo energético reducido 18.000 h funcionamiento continuo con una pila (tam. 300: 5000 h). El aparato se conecta al utilizarlo y se desconecta automáticamente después de 20 minutos sin utilizarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

3 pies de rey n.º 412623 tam. 150

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357. Juego compuesto por 3 n.º 412623 tam.150.

Descripción técnica

Norma	ISO 13385
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Calibración	A1
Suministro de energía	con pilas
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4

Cantidad de pilas contenidas	1
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Lectura	0,01 mm
Clase de protección IP	IP 67
Desconexión automática	sí
Longitud del pico	40 mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Duración de funcionamiento	15000 h
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120