

**Mahr****Conjunto de pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	412735 3
GTIN	4067263132912
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición inductivo, resistente al agua, con función de bloqueo de referencia. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.

**Función:**

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

**3 pies de rey** n.º 412731 tam. 150.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 3 n.º 412731 tam.150.

**Descripción técnica**

Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Suministro de energía	con pilas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Calibración	A1
Lectura	0,0005 pul

Clase de protección IP	IP 67
Lectura	0,01 mm
Varilla de profundidad existente	sí
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	ISO 13385
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------