

Mahr**Conjunto de pie de rey digital IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	412735 10
GTIN	4067263132899
Clase de artículo	43A

Descripción**Ejecución:**

Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible. Sistema de medición inductivo, resistente al agua, con función de bloqueo de referencia. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

3 pies de rey n.º 412731 tam. 150.

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 10 n.º 412731 tam.150.

Descripción técnica

Norma	ISO 13385
Longitud del pico	40 mm
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Capacidad de medición	0 - 150 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032

Lectura	0,0005 pul
Calibración	A1
Suministro de energía	con pilas
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Cantidad de pilas contenidas	1
Varilla de profundidad	Ø 1,6
Varilla de profundidad existente	sí
Clase de protección IP	IP 67
Lectura	0,01 mm
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021000 10X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 10X200 mm	021010 10X200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
--	---------------