



Lijadora angular de batería GWS, Tipo: 18V-180P



Datos de pedido

Número de pedido	077120 18V-180P
GTIN	4053423246209
Clase de artículo	03C

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de batería pequeña y ligera de 180 mm 18V:

- Ofrece la misma profundidad de corte que una lijadora angular grande de 230 mm gracias a la muela abrasiva de 180 mm y al pequeño cabezal de engranaje, pero es hasta un 35 % más ligera.
- Tecnología sin escobillas Biturbo para un corte rápido en una amplia gama de materiales.
- Interruptor PROtection, KickBack Control, sistema de frenado inteligente.

Suministro:

Incluye funda protectora, mango adicional, disco de corte, L-BOXX. Sin batería y cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en el n.º 073854 y n.º 073866.

Descripción técnica

Quality Dress	GWS 18V-180P
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de muela	180 mm
Profundidad de corte máxima	61 mm

Tensión de batería	18 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Peso	2,8 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Vibraciones máximas según EN	4,1 m/s ²
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Particularidad	Interruptor de parada inmediata
Velocidad de giro máxima	6100 min ⁻¹
Bloqueo contra re arranque	sí
Tipo de producto	Lijadoras angulares