



## Conjunto de pie de rey digital TWIN-CAL IP67 con varilla de profundidad redonda, capacidad de medición de 150 mm, Número de pies de rey: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	405521 3
GTIN	4067263132745
Clase de artículo	45A

### Descripción

#### Ejecución:

- **Guía inmejorable de la corredera en el raíl para una marcha fácil y uniformemente rápida.**
- **Construcción robusta para una durabilidad y una estabilidad duradera de los resultados.**
- **Índice de protección elevado contra el polvo y los líquidos.**
- **Fácilmente legible con una gran escala circular de alto contraste.**
- **La larga vida útil de la batería evita la sustitución frecuente de las baterías.**

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Aplicación:

Mediciones exteriores, interiores, escalonadas y de profundidad.

#### Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Juego compuesto por 3 n.º 412785 tam.150.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498918, radio n.º 498921 tam. BT.

### Descripción técnica

Norma	ISO 13385
Tamaño constructivo internacional	CR2032

Varilla de profundidad	Ø 1,6
Conmutación stand-by	sí
Cantidad de pilas contenidas	1
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Desconexión automática	sí
Clase de protección IP	IP 67
Calibración	A1
Suministro de energía	con pilas
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Duración de funcionamiento	12000 h
Longitud del pico	40 mm
Varilla de profundidad existente	sí
Tipo de pila	Pila redonda
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Lectura	0,0005 pul
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Altura de las cifras pantalla LCD	11 mm
Lectura	0,01 mm
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	TESA Link Connector TLC
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

## Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021000 3X200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 3X200 mm	021010 3X200

## Accesorios

Cable de datos TLC, 2 m Tipo USB	498918 USB
Cable de datos TLC, 2 m Tipo D	498918 D
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032