

Garant**Hoja de sierra circular de doble alternancia de diente plano con biselado
Acero, Ø hoja D: 305mm****Datos de pedido**

Número de pedido	584006 305
GTIN	4067263117766
Clase de artículo	51S

Descripción**Ejecución:**

Equipado con plaquitas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Con un aumento significativo de la vida útil.

Aplicación:

Para el mecanizado de **acero** con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de acero blando, perfiles, tubos y chapas. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.

Descripción técnica

Ø hoja D	305 mm
Cantidad de dientes	60
Ø de perforación	25,4 mm
Anchura de corte B	2,2 mm

Material de corte	MD
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Hoja de sierra circular