

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260607 16/10
GTIN	4045197655387
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	15,5 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Tamaño de placa	10 mm
Tamaño del mango	16 mm
Código ISO Soporte	SRGCR/L 1616H10
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Calzo	269005 11
Tornillo para calzo	269013 2
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L	100 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 11	269005 11
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500