

**HOLEX****Disco de corte "2 en 1", Ø de muela: 115mm****Datos de pedido**

Número de pedido	563505 115
GTIN	4067263118589
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:****Disco de corte universal para acero e INOX.****Aplicación:**Para tronzar en amoladoras angulares eléctricas y neumáticas con una velocidad de corte  $V_c$  máxima de 80 m/s.**Especificación:****A60R-BF.****Nota:**

El espesor de disco debería ser como mínimo el 20 % del grosor del material que se va a cortar.

**Descripción técnica**

Especificación	A60R-BF
Descripción de la forma	recta
Ø de perforación	22,23 mm
Anchura del disco de corte	1 mm

Velocidad de giro máxima	13300 min <sup>-1</sup>
Ø de muela	115 mm
Medio abrasivo	Grano abrasivo corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Ángulo de inclinación recomendado	90 grados
Optimizado para material de trabajo	INOX
Optimizado para material de trabajo	Acero
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado con restricciones		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		