

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260607 20/10
GTIN	4045197655394
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de la cabeza L ₁	17 mm
Tamaño de placa	10 mm
Código ISO Soporte	SRGCR/L 2020K10
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Calzo	269005 11
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L ₄	25 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 11	269005 11
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500