



**Botas negro/azul STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 42**



### Datos de pedido

Número de pedido	092271 42
GTIN	4030839362792
Clase de artículo	09P

### Descripción

**Ejecución:**

Zapato de seguridad STEFANO de la línea de productos ELTEN WELLMAXX.

- **Material exterior de resistente cuero vacuno.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta cerrada, acolchada.**
- **Sistema de cierre BOA® Fit.**
- **Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.**
- **Suela de PU/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.**
- **Plantilla ARTISAN ESD.**
- **Recubierta de PU para proteger el material exterior.**
- **Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.**
- **Dotación ESD.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

### Descripción técnica

## Hoja de datos

Número de zapato UE	42
Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Sexo	Caballero
Color	negro/azul
Propiedad	Cerrojo
Serie	STEFANO
Clase de protección	S3
Seguridad antiperforación	Textil
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela Infinergy
Tipo de producto	Botas de seguridad

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/092271-42>