

**Garant****Juego de brocas de precisión para chapa con acanaladura en espiral HSS, TiAlN, Ø de corte DC: 3-30,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	118140 3-30,5
GTIN	4067263124634
Clase de artículo	11C

**Descripción****Ejecución:**

**Con punta de perforación afilada, no precisa taladrado previo.** Cortes ascendentes de forma cónica y perímetro destalonado radialmente por muela para un corte helicoidal. Escala en las ranuras. Mango con 3 superficies adicionales.

Juego con 3 brocas cónicas para chapa y 1 pasta para brocas n.º 118160 en caja.

**Aplicación:**

Perforado sin rebabas ni marca de vibraciones.

Chapa de acero 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, metales no ferrosos: 0,1 – 5mm, plásticos hasta 10 mm.

**Contenido:**

1 broca cónica para chapa cada uno: N.º 118040 tam. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

Pasta para taladrar: N.º 118160

**Descripción técnica**

Recubrimiento	TiAlN
anillo de color	sin

Material de corte	HSS
Tipo de producto	Broca escalonada
Norma	Norma de fábrica
Mango	Mango con tres superficies de apriete