

Garant**Brocas escalonadas HSS, TiAlN, Ø de corte: PGmm****Datos de pedido**

Número de pedido	118324 PG
GTIN	4067263124672
Clase de artículo	11C

Descripción**Ejecución:**

Con broca centrar cilín., números de Ø en la ranura. Mango con 3 superficies adicionales. Broca escalonada en espiral para una evacuación óptima de virutas y un recubrimiento de alto rendimiento para una alta resistencia al desgaste. Brocas escalonadas combinadas (agujero para roscar y agujero pasante) **para rosca de tubos aisladores protegidos** (según DIN 40430) PG7, PG8, PG11, PG13,5, PG16, PG21

Aplicación:

Taladrado y desbarbado, grosor máximo del material = altura de escalonado (véase tabla).

Descripción técnica

Ø de mango	12 mm
Altura de escalonado	4 mm
Longitud total	93 mm
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	HSS
Norma	Norma de fábrica
Mango	Vástago con tres superficies de apriete
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca escalonada

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		