

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	21 mm
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	SRGCR/L 2525M10
Tamaño del mango	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 11
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Tamaño de placa	10 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados

Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 11	269005 11
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500