

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260706 20/12
GTIN	4045197653307
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	27 mm
Calzo	269005 9
Tornillo para calzo	269013 5
Tamaño del mango	20 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Código ISO Soporte	SSSCR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 9	269005 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500