



Aparato de medición rápida de int. digital XTL con Bluetooth, Capacidad de medición: 8-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Hoja de datos

Límite de error	0,004 mm
Profundidad de medición estándar	58 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Profundidad de medición con prolongación	121 mm
Lectura	0,001 mm
Suministro de energía	con pilas
Cantidad de pilas contenidas	1
Medida a	1,9 mm
Capacidad de medición	8 - 10 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 20 mm	022500 20

Accesorios

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 8 mm	484030 8
Cable de conexión Duplex Tipo R2	498951 R2

Hoja de datos

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 10 mm	484030 10
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498951 USB2