



Aparato de medición rápida de int. digital XTL con Bluetooth, Capacidad de medición: 20-25mm



Datos de pedido

Número de pedido	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

Descripción técnica

Hoja de datos

Límite de error	0,004 mm
Capacidad de medición	20 - 25 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Medida a	0,5 mm
Lectura	0,001 mm
Profundidad de medición estándar	66 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Profundidad de medición con prolongación	216 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

Accesorios

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 22 mm	484030 22

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 20 mm	484030 20
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 24 mm	484030 24
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 25 mm	484030 25
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 21 mm	484030 21
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 23 mm	484030 23