



Juego de aparatos de medición rápida de interiores digitales XTL con Bluetooth, Capacidad de medición: 6-10mm



Datos de pedido

Número de pedido	428771 6-10
GTIN	2050002078130
Clase de artículo	46B

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

Suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428760, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Descripción técnica

Ø anillo de comprobación	8 mm
Lectura	0,001 mm

Hoja de datos

Límite de error	0,004 mm
Cantidad de cabezas de medición	2
Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	6 - 10 mm
Suministro de energía	con pilas
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Servicios

Calibración Juego micrómetros de interiores Capacidad de medición 6-10 mm	020550 6-10
---------------------------------------------------------------------------	-------------

Accesorios

Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498951 USB2
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 9 mm	484030 9
Cable de conexión Duplex Tipo R2	498951 R2
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 1/63	428510 1/63
Anillo de comprobación DIN 2250 C Ø nominal 7 mm	484030 7