



## Aparato de medición rápida de int. digital XTL con Bluetooth, Capacidad de medición: 35-50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Clase de artículo	46B

### Descripción

#### Ejecución:

**Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos** para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5-16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5–16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Aptitud excelente para mediciones de perforaciones verticales.

#### Función:

- **Cambio mm / pulgadas.**
- **Ajuste de 2 valores de preajuste.**
- **Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.**

#### Suministro:

Palanca de medición, cabeza de medición con certificado de prueba UKAS. incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR2032.

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498950 (a partir del tam. 20), n.º 498951 (hasta tam. 20), anillos de comprobación n.º 484030, prolongaciones n.º 428510.

### Descripción técnica

## Hoja de datos

Límite de error	0,004 mm
Suministro de energía	con pilas
Profundidad de medición estándar	80 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Lectura	0,001 mm
Profundidad de medición con prolongación	230 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Capacidad de medición	35 - 50 mm
Medida a	0,5 mm
Norma	DIN 863
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	B6
Tipo de producto	Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro de interiores de 3 puntos Capacidad de medición máxima 200 mm	022510 200
CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50

## Accesorios

Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 35 mm	484030 35
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 44 mm	484030 44

Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 45 mm	484030 45
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Cable de conexión Duplex Tipo USB2	498950 USB2
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 38 mm	484030 38
Cable de conexión Duplex Tipo 2	498950 2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Prolongación para micrómetros de interiores Tipo 4/150	428510 4/150
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 36 mm	484030 36
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 46 mm	484030 46
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 42 mm	484030 42
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 39 mm	484030 39
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 47 mm	484030 47
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 37 mm	484030 37
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 43 mm	484030 43
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 48 mm	484030 48
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 49 mm	484030 49
Anillo de comprobaciónDIN 2250 C Ø nominal 41 mm	484030 41