

Garant**Juego inserto de corte con juegos de machos para roscar, 3 piezas, Para rosca métrica: M3-20****Datos de pedido**

Número de pedido	145114 M3-20
GTIN	4067263125013
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Caja de chapa estable con asa para el transporte y 2 cierres excéntricos. Cada herramienta está alojada en su propio soporte, de manera que queda protegida en un relleno de espuma y lista para el uso inmediato gracias a su clara disposición. Los machos para roscar se levantan automáticamente al abrirse la tapa. Ver descripción detallada de las herramientas en cada producto individual.

Contenido:

- 1 juego de macho para roscar, de 3 piezas, n.º 130150: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 terraja del n.º 140300: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18; M20
- 1 giramachos ajustable del n.º 148410: Tam. 1.1/2; 3
- 1 soporte para cojinete de roscar del n.º 149310: Tam. 20 × 5; 20 × 7; 25 × 9; 30 × 11; 38 × 14; 45 × 18
- 1 plantilla para roscas n.º 477000: Tam. M/W
- 1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60
- 1 soporte para herramientas con carraca n.º 148701: Tam. 85; 110
- 1 destornillador n.º 664300: Tam. 3×60

Descripción técnica

Longitud	602 mm
Anchura	480 mm
Altura	63 mm
Para rosca métrica	M3 - M20
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Tipo de producto	Terraja

Accesorios

Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 10,2	114150 10,2
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 2,5	114150 2,5
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 3,3	114150 3,3
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 4,2	114150 4,2
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 5	114150 5
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 6,8	114150 6,8
Brocas espirales HSSN Ø DC h8 (mm o pulgadas) 8,5	114150 8,5
Juegos de machos para roscar manuales M M10	130150 M10
Juegos de machos para roscar manuales M M12	130150 M12
Juegos de machos para roscar manuales M M14	130150 M14
Juegos de machos para roscar manuales M M16	130150 M16
Juegos de machos para roscar manuales M M18	130150 M18
Juegos de machos para roscar manuales M M20	130150 M20
Juegos de machos para roscar manuales M M3	130150 M3
Juegos de machos para roscar manuales M M4	130150 M4
Juegos de machos para roscar manuales M M5	130150 M5
Juegos de machos para roscar manuales M M6	130150 M6
Juegos de machos para roscar manuales M M8	130150 M8
Terraja6g M M10	140300 M10

Terraja6g M M12	140300 M12
Terraja6g M M14	140300 M14
Terraja6g M M16	140300 M16
Terraja6g M M18	140300 M18
Terraja6g M M20	140300 M20
Terraja6g M M3	140300 M3
Terraja6g M M4	140300 M4
Terraja6g M M5	140300 M5
Terraja6g M M6	140300 M6
Terraja6g M M8	140300 M8
Caja de chapa vacía para juego de herramientas para roscar para rosca métrica M3-12	145605 M3-12
Caja de chapa vacía para juego de herramientas para roscar para rosca métrica M3-20	145605 M3-20
Giramachos, ajustable Tipo 1	148410 1
Giramachos, ajustable Tipo 1.1/2	148410 1.1/2
Giramachos, ajustable Tipo 2	148410 2
Giramachos, ajustable Tipo 3	148410 3
Giramachos en T con carraca Longitud total 110 mm	148700 110
Giramachos en T con carraca Longitud total 85 mm	148700 85
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 20X5 mm	149310 20X5
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 20X7 mm	149310 20X7
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 25X9 mm	149310 25X9
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 30X11 mm	149310 30X11
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 38X14 mm	149310 38X14
Soporte para cojinete de roscar 45X18 para terraja-Ø xAltura 45X18 mm	149310 45X18

Plantilla para roscas Para rosca M/W

477000 M/W