

**ELTEN****Botas de soldador negras CARL II HI, S3, Número de zapato UE: 44****Datos de pedido**

Número de pedido	092254 44
GTIN	4030839365113
Clase de artículo	09P

**Descripción****Ejecución:**

Bota de soldador con características térmicas excelentes. Resistente a altas temperaturas hasta aprox. 200 °C, a corto plazo hasta 300 °C.

- **Material exterior de resistente cuero vacuno.**
- **Forro de cuero.**
- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela interpuesta de superficie completa Basic grey.**
- **Suela intermedia de material no tejido antiestático.**
- **Suela de goma/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.**
- **Resguardo de la punta de PU.**
- **Costuras resistentes a altas temperaturas.**
- **Cierre rápido para un acceso cómodo.**
- **Manguito de protección contra chispas.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Nota:**

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 48.

**Descripción técnica**

Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Sexo	Caballero
Seguridad antiperforación	Acero
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C
Clase de protección	S3
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad	resistente al combustible
Propiedad	sujeción de escalera
Tipo de producto	Botas de seguridad

---

## Accesorios

PlantillasSensiCare Low Número de zapato UE 44	092835 44
PlantillasSensiCare Medium Número de zapato UE 44	092836 44
PlantillasSensiCare High Número de zapato UE 44	092837 44