



**Botas negro/azul STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD, S3, Número de zapato UE: 44**



### Datos de pedido

Número de pedido	092271 44
GTIN	4030839362815
Clase de artículo	09P

### Descripción

**Ejecución:**

Zapato de seguridad STEFANO de la línea de productos ELTEN WELLMAXX.

- **Material exterior de resistente cuero vacuno.**
- **Forro textil transpirable.**
- **Lengüeta cerrada, acolchada.**
- **Sistema de cierre BOA® Fit.**
- **Núcleo de la suela de Infinergy® de BASF para una amortiguación completa.**
- **Suela de PU/PU de taco grueso SAFETY-GRIP.**
- **Plantilla ARTISAN ESD.**
- **Recubierta de PU para proteger el material exterior.**
- **Tiras reflectantes para una mejor visibilidad.**
- **Dotación ESD.**

**Norma:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

### Descripción técnica

## Hoja de datos

Seguridad antiperforación	Textil
Sexo	Caballero
Serie	STEFANO
Clase de protección	S3
Material cubierta protectora dedos del pie	Acero
Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Color	negro/azul
Propiedad	Cerrojo
Número de zapato UE	44
propiedad electrostática	EGB/ESD
Propiedad de la suela	Suela Infinergy
Tipo de producto	Botas de seguridad

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/092271-44>