

HOLEX®
DCMT 11T308 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020

Datos de pedido

Número de pedido	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Clase de artículo	22D

Descripción

DCMT 11T308 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 3,75 mm

Avance f : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PM
Profundidad de corte a_p	0,1 - 3,75 mm
Avance f	0,06 - 0,36 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro