

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	13 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Tamaño de placa	10 mm
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	20,3 mm
Tamaño del mango	16 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 11
Código ISO Soporte	SRDCN 1616H10
Serie	QuickTurn
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo Tipo 11	269005 11
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500