

**HOLEX®**
**DCMT 11T308 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260506 HBX130
GTIN	4045197670106
Clase de artículo	22D

**Descripción**

DCMT 11T308 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

Avance  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 60 - 200 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 200 m/min
Rompevirutas	MM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance $f$	0,06 - 0,36 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Aplicación principal	M
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Asignación de plaquitas	neutro