

**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260707 16/09 |
| GTIN | 4045197653321 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------------|
| Plaquita de corte adecuada | SC.. 09T3.. |
| Código ISO Soporte | SSSCR/L 1616H09 |
| Tornillo para calzo | 269013 2 |
| Tamaño del mango | 16 mm |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Calzo | 269005 12 |
| Longitud de la cabeza L ₁ | 20 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 2 |
| Anchura de función L ₄ | 20 mm |
| Longitud total L | 100 mm |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Refrigeración interior | no |
| Ángulo de ajuste κ | 45 grados |
| Aplicación | Refrentado |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior |

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Tornillo para calzo Tipo 2

269013 2

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2

269028 2

Calzo Tipo 12

269005 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500