

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SRGCR/L 1616H10
Longitud de la cabeza L ₁	15,5 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Tamaño de placa	10 mm
Calzo	269005 11
Tamaño del mango	16 mm
Plaquita de corte adecuada	RC.X 1003
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud total L	100 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Calzo Tipo 11	269005 11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500