

LOCTITE.**Adhesivo, Tipo: 3450**

Datos de pedido

Número de pedido	083260 3450
GTIN	5010266007694
Clase de artículo	04L

Descripción

Ejecución:

Adhesivo epoxi de 2 componentes, secado en 5 minutos (1:1), 25 ml

El adhesivo epoxi de 2 componentes endurece a temperatura ambiente después de la mezcla. Desarrolla una resistencia mecánica muy elevada sobre superficies metálicas. Por sus propiedades de relleno de holgura es apropiado para superficies rugosas y poco ajustadas entre sí de metales, cerámica, duroplásticos o madera.

Clase de mercancía peligrosa: 9

Base química: Resina epoxi

Margen de temperatura de aplicación: -55 °C

Resistencia manual al cabo de: 4 - 6 min

Resistencia a la tracción y al cizallamiento: 25 N/mm²

Color: gris

Capacidad: 25 g

Descripción técnica

Resistencia a la tracción y al cizallamiento	25 N/mm ²
Quality Dress	LOCTITE EA 3450

Viscosidad dinámica	35000 mPas
Número ONU	UN3082
Capacidad	25 g
Tiempo de procesamiento	300 s
Dureza según Shore A	68
Temperatura de procesamiento	-2 - 22 °C
Temperatura de almacenamiento	8 - 21 °C
Base química	Resina epoxi
Margen de temperatura de aplicación	-55 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	24 mes
Clase de mercancía peligrosa	9
adecuado para material	Metal
Color	gris
Forma	Pasta
Densidad	1,7 g/cm ³
Resistencia funcional según	15 min
Resistencia manual al cabo de	4 - 6 min
intersticio máximo	5 mm
Tipo de producto	Adhesivo de dos componentes