


TNGA 160404, KBN05M, Tipo: ME

Datos de pedido

Número de pedido	255657 ME
GTIN	4960664599141
Clase de artículo	25H

Descripción
Ejecución:

Plaquitas CBN con revestimiento de **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 filos por plaquita.

Clase: KBN05M

Rompevirutas: ME

Tipo: ME

Profundidad de corte a_p : 0,05 - 0,2 mm

Avance f : 0,1 - 0,2 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 200 m/min

Descripción técnica

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 200 m/min
Tipo	ME
Radio angular	0,4 mm

Rompevirutas	ME
Avance f	0,1 - 0,2 mm/rev,
Clase	KBN05M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	CBN
Código ISO plaquita de corte	TNGA 160404
Número de cambios/cortes	3
Atributo del nombre de producto	KBN05M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado