

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Calzo	269005 12
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 2020K09
Tornillo para calzo	269013 2
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 12	269005 12
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500