

**Garant****Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	RC.X 1204
Calzo	269005 10
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Anchura de función L <sub>4</sub> de los soportes neutros	16 mm
Código ISO Soporte	SRDCN 2020K12
Tamaño de placa	12 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Voladizo L <sub>1</sub> de los soportes neutros	20,3 mm
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	30 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 10	269005 10
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500