


Garant**SC. T 09T304, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 09T304 HB7020 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Clase	HB7020

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado