



## Pie de rey de taller de construcción ligera, Alcance de medición: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	412770 300
GTIN	4067263118947
Clase de artículo	42A

### Descripción

#### Ejecución:

Pie de rey de taller de **construcción ligera**. **Lectura sin paralaje** con un contraste más alto debido a la escala blanca en la superficie negra. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. Picos de medición intercambiables de acero inoxidable templado, rectificadas de precisión.

#### Partes opcionales:

Pico de medición 125 mm, 150 mm.

### Descripción técnica

Ø parte de medición interior	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Nonio	1/20
Límite de error	0,05 mm
Calibración	A1
Longitud del pico	90 mm
Embalaje	Caja estable
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Peso	0,5 kg
Técnica de medición	analógico

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

### Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300

### Accesorios

Estuche de madera para el tamaño del pie de rey 300 mm	415330 300
--	------------