



Pie de rey de taller de construcción ligera, Alcance de medición: 500mm



Datos de pedido

Número de pedido	412770 500
GTIN	4067263118954
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey de taller de **construcción ligera**. **Lectura sin paralaje** con un contraste más alto debido a la escala blanca en la superficie negra. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. Picos de medición intercambiables de acero inoxidable templado, rectificadas de precisión.

Partes opcionales:

Pico de medición 125 mm, 150 mm.

Descripción técnica

Longitud del pico	90 mm
Calibración	A1
Ø parte de medición interior	10 mm
Límite de error	0,07 mm
Peso	0,6 kg
Embalaje	Caja estable
Capacidad de medición	0 - 500 mm
Norma	Norma de fábrica
Nonio	1/20
Técnica de medición	analógico

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021000 500
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	021010 500

Accesorios

Estuche de madera para el tamaño del pie de rey 500 mm	415330 500
--	------------