



Pie de rey de taller de construcción ligera, Alcance de medición: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	412770 200
GTIN	4067263118930
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Pie de rey de taller de **construcción ligera**. **Lectura sin paralaje** con un contraste más alto debido a la escala blanca en la superficie negra. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. Picos de medición intercambiables de acero inoxidable templado, rectificadas de precisión.

Partes opcionales:

Pico de medición 125 mm, 150 mm.

Descripción técnica

Peso	0,4 kg
Norma	Norma de fábrica
Ø parte de medición interior	10 mm
Longitud del pico	90 mm
Nonio	1/20
Límite de error	0,05 mm
Calibración	A1
Embalaje	Caja estable
Capacidad de medición	0 - 200 mm
Técnica de medición	analógico

Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Estuche de madera para el tamaño del pie de rey 200 mm	415330 200
--	------------