

Garant**Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Calzo	269005 9
Plaquita de corte adecuada	SC.. 1204..
Anchura de función L ₄	32 mm
Tamaño de placa	12 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 2525M12
Tamaño del mango	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 20
Longitud de la cabeza L ₁	25 mm
Tornillo para calzo	269013 5
Longitud total L	150 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 5	269013 5
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 9	269005 9
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500