

**Caja dinamométrica digital, Capacidad de medición: 0-60kN****Datos de pedido**

Número de pedido	479131 0-60
GTIN	4067263130345
Clase de artículo	47F

**Descripción****Ejecución:**

Transductor hidráulico con manómetro digital. Gracias a su constitución mecánica resistente y sencilla resulta ideal para condiciones de servicio difíciles. La pantalla 4 1/2 con retroiluminación para la visualización directa del valor de fuerza permite una lectura óptima del valor de fuerza. El indicador gráfico adicional con función de indicador de seguimiento muestra la tendencia de la carga nominal momentánea. La memoria mín./máx. y la función de tara se pueden cargar independientemente del indicador principal. Para la transmisión de datos simple y resistente a las interferencias, el CPG1200 tiene una interfaz micro USB; 3 roscas de montaje M5 en la parte inferior de la carcasa.

**Ventaja:**

Si se usa según lo prescrito, está cubierto por una garantía de estanqueidad de 5 años.

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Suministro:**

Incluye unidad indicadora, 3 pilas n.º 081561 tam. LR6, certificado de calibración y maletín de transporte.

**Descripción técnica**

Capacidad de medición	0 - 60 kN
Límite de error	$\pm 0,5$ del valor final de la gama de medición $\pm 1$ dígito %
Ø pistón	45 mm
Clase de protección IP	IP 65
Altura de transductor	30 mm
Ø de transductor	75 mm
Incremento numérico	0,01 kN
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081561 LR6
Temperaturas de funcionamiento	-10 - 50 °C
Suministro de energía	con pilas
Indicador con iluminación de fondo	sí
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Caja dinamométrica