

Garant GRIDLINE

**Armario de herramientas para cajones, 36×24G, Tipo/número de cajones: 5/0****Datos de pedido**

Número de pedido	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario para herramientas en 40×28G, adecuado para cajones 36×24G. Con 4 ojales giratorios para fijación a ganchos de carga. Con dos barras de cierre para un transporte seguro, se puede bloquear con candado (no incluido en el volumen de suministro, apto para un candado con un diámetro de abrazadera de hasta 6 mm). Con 4 pies de perfil en U para el transporte con carretilla elevadora, manejable desde la parte delantera y lateral. Construcción de marco de chapa de acero extremadamente robusta y reforzada. Encontrará cajones adecuados en el n.º 931356.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, placa de cubierta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Adecuado para uso en exteriores solo en medida limitada, no debe estar expuesto a influencias relacionadas con el clima.

**Descripción técnica**

Anchura	1020 mm
Profundidad	793 mm
Altura	1250 mm

Profundidad en G	28
Anchura en G	40
Altura útil	900 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

---

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
-------------------------------------------	-------------