

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×24G, Tipo/número de cajones: 5/6**Datos de pedido**

Número de pedido	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Con 4 ojales giratorios para fijación a ganchos de carga. Con dos barras de cierre para un transporte seguro, se puede bloquear con candado (no incluido en el volumen de suministro, apto para un candado con un diámetro de abrazadera de hasta 6 mm). Con 4 pies de perfil en U para el transporte con carretilla elevadora, manejable desde la parte delantera y lateral. Construcción de marco de chapa de acero extremadamente robusta y reforzada. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y placa de cubierta antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035. Placa de cubierta de los departamentos extraíbles no configurable, siempre antracita RAL 7016.**

Atención:

Adecuado para uso en exteriores solo en medida limitada, no debe estar expuesto a influencias relacionadas con el clima.

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa, las barras de cierre deben estar bloqueadas.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	600 mm
Altura útil	900 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Altura	1250 mm
Cajones superficie útil en G	36×24
Cajón anchura útil	900 mm
Cantidad de cajones	6
Anchura	1020 mm
Cajón anchura útil en G	36
Profundidad	793 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36×24G
Tipo de producto	Armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931356 100

Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931356 125
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931356 200
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931356 300
Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931356 75
Armario de herramientas para cajones Tipo/número de cajones 5/0	932400 5/0