

PORTWEST**Par de guantes A755, Talla de los guantes: 7****Datos de pedido**

Número de pedido	094516 7
GTIN	5036108381876
Clase de artículo	04J

Descripción**Ejecución:**

El innovador diseño TPR en combinación con la protección de corte de nivel F proporciona un guante resistente a los golpes con una destreza, comodidad y protección excepcionales. Adecuado para su uso con dispositivos de pantalla táctil.

- **Protección contra cortes nivel F.**
- **Máxima protección contra impactos gracias a la tecnología TRP Pod.**
- **Zona del pulgar reforzada y palmas acolchadas.**
- **Cierre por adherencia en la muñeca para un ajuste seguro.**
- **Protección contra el calor de contacto hasta 100 °C.**
- **Capa de espuma de nitrilo para un excelente agarre en condiciones húmedas y secas.**
- **Recubrimiento de doble inmersión para una mayor durabilidad.**

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descripción técnica

Tipo de guante	Guantes protectores frente a cortes
----------------	-------------------------------------

Categoría de protección	Categoría III
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
EN 388	4X42FP
EN 407	X1XXXX
Material de base	TPR, HPPE, poliéster, elastano
Recubrimiento	Espuma de nitrilo
Intervalo de aplicación	Allround / Heavy Duty
Color	negro / gris / verde
Norma	EN 407
Aplicación	reutilizable
Clase de protección frente a cortes	F