



Reloj comparador digital con Bluetooth Lectura de 0,001 mm, Capacidad de medición: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	434276 25
GTIN	7630041152579
Clase de artículo	45A

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador combinado de escalas y cifras (altura de las cifras 10 mm) y marcas tolerancia mecánicas. Indicador / teclado giratorios hasta 270°.

Función:

Posición cero/preselección, salida de valores de medición, sentido de recuento conmutable. Bloqueo del teclado, modo de espera. Definición de las tolerancias inferior y superior, medición dinámica mín. / máx. / máx.-mín., selección de Ref 1 o Ref 2 (tolerancia preajustada y guardada), factor de multiplicación, bloqueo del teclado, salida de datos, selección de la resolución (0,01 o 0,001 mm).

Con Bluetooth incorporado. IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498928, palpador repuesto y palpador especial n.º 434900; 434910.

Descripción técnica

Calibración	C1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Tipo de pila	Pila redonda
Ø vástago de fijación h6	8 mm
Lectura conmutable	0,00005 pul
Lectura conmutable	0,001 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición)	0,004 mm
Grosor de la carcasa	33 mm
Suministro de energía	con pilas
Clase de protección IP	IP 54
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Fuerza de medición	0,65 – 1,15 N
Serie	DIALTRONIC
Ø de carcasa	59,8 mm
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Altura de las cifras	10 mm
Interfaz	Interfaz RS232C
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Función de preajuste	sí
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Reloj comparador

Servicios

CalibraciónReloj comparador analógico 0,01 y digital
0,01 / 0,001 Capacidad de medición máx. 30 mm

023000 30

023010 100

Calibración DAkkS
Reloj comparador analógico 0,01 y digital 0,01 / 0,001
Tensor de medida máx. 100 mm

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032

081560 CR2032