



Lijadoras angulares Batería, Tipo: 71221661



Datos de pedido

Número de pedido	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadoras angulares de batería Fein 18 V con tecnología de batería AMPShare para trabajos efectivos de corte, rectificado y desbarbado en aplicaciones de ensamblaje.

- **El nuevo motor FEIN Power Drive, desacoplado de la carcasa, garantiza un funcionamiento suave y de pocas vibraciones.**

Lijadora angular potente y robusta con motor Fein Power Drive de bajo mantenimiento.

- **Preselección electrónica de la velocidad de giro.**

Suministro:

Sin baterías ni cargador. Incluye caperuza protectora, tuerca de apriete rápido sin herramienta, mango antivibración, llave, L-BOXX.

Nota:

Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.º 073856 – 073858 o juegos de inicio en los n.º 073863 y 073867

Descripción técnica

Peso	2 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Parada kick back	no
Tipo batería	Ion de litio

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Protección contra sobrecargas	sí
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Preselección electrónica de la velocidad de giro	sí
Arranque suave	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Conexión de hombre muerto	no
Vibraciones máximas según EN	5 m/s ²
Tensión de batería	18 V
Profundidad de corte máxima	25 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Quality Dress	CCG18-125-12S AS
Velocidad de giro máxima	2500 - 8500 min ⁻¹
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073856 C18
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073867 C18