



Lijadora angular compacta, Tipo: 72250660



Datos de pedido

Número de pedido	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	125 mm
Vibraciones máximas según EN	5,1 m/s ²
Frecuencia de red	50 Hz
Peso	2,2 kg
Profundidad de corte máxima	35 mm

Hoja de datos

Longitud de cable	4 m
Quality Dress	CG15-125BL
Bloqueo contra re arranque	sí
Consumo de potencia	1500 W
Particularidad	Motor sin escobillas
Tensión de red	230 V
Arranque suave	sí
Velocidad de giro máxima	3800 - 9000 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Conexión de hombre muerto	no
Tipo de producto	Lijadoras angulares